

## Demi-masque Force® 8

Petit et large (F8-840) / BHG002-0L5-000



### DESCRIPTION

Le demi-masque à double cartouche Force®8 avec valve Typhoon™ offre une résistance respiratoire faible et un harnais de suspension à 4 points avec boucles à déclenchement rapide. Le masque est compatible avec toute la gamme de filtres Force®, y compris les gammes PressToCheck™ et PressToCheck™ Compact, offrant une protection contre les particules, de nombreux gaz et vapeurs.

### OPTIONS

- Large (F8-830) (BHG003-2L5-000)
- Medium (F8-820) (BHT003-0L5-000)
- Petit et large (F8-840) (BHG002-0L5-000)**
- Small (F8-810) (BHG003-1L5-000)

### NORMES

EN 140



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Utilisation  
R

Conception des masques  
Demi-masque à double filtre surmoulé d'une seule pièce

Système de réglage du harnais en 4 points  
Oui

Sans latex  
Oui

BSI Kitemark  
Oui

Valve d'expiration  
Valve Typhoon™

Pince nez  
Moulé

Matériau du masque  
Élastomère thermoplastique & Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Sans métal  
Oui

Poids du produit  
86g

## CARACTÉRISTIQUES



### Confort & ajustement supérieurs

Masque en caoutchouc thermoplastique durable disponible en trois tailles pour un ajustement supérieur à la plupart des formes de visage. Harnais 4 points entièrement réglable, assurant un ajustement facial efficace.



### Compatibilité

Le design à profil bas avec ouverture vers l'arrière du Force@8 PressToCheck™ permet une excellente visibilité, ce qui permet de porter efficacement les filtres derrière des écrans faciaux et des visières de soudage.



### Maintenance sans efforts

Le demi-masque Force@8 a été méticuleusement conçu pour intégrer un petit nombre de composants clés. Le démontage, le nettoyage et l'entretien se font sans effort grâce aux pièces de rechange disponibles.



### Valve Typhoon™

Valve d'expiration à faible résistance pour une respiration facile. Fabriqué en silicone, il fonctionne bien à très basse température.



### Compatibilité des filtres

Entièrement compatible avec les filtres PressToCheck™, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier au quotidien le bon ajustement et de vérifier l'étanchéité du masque à chaque fois qu'ils le mettent. Fit it - Press it - Check it.



### Disponible en 4 tailles

Disponible en S, M, L et petit/large pour offrir un meilleur ajustement à une plus large gamme de tailles et de formes de visage améliorant l'étanchéité et le niveau de protection. Un guide des taille est disponible pour une utilisation avec les masques Force@8.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Aéroports

Gestion des installations

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Fabrication

Mines, agrégats et carrières

Rail et tunnels

Echafaudages et travaux de toiture

Agriculture

Construction et infrastructures

Industrie agroalimentaire

Forces de l'ordre

Maritime

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Entreprise individuelle



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





GAMME



VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM](http://www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM)
- [youtu.be/1Y9G8E9kEXQ](https://youtu.be/1Y9G8E9kEXQ)
- [youtu.be/Ecyu\\_ftPPX4](https://youtu.be/Ecyu_ftPPX4)
- [youtu.be/-oUSyP9\\_NsA](https://youtu.be/-oUSyP9_NsA)

TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-force-8-halfmask.pdf \(PDF\)](#)

